



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

Istruttore Dr. Giuseppe Sanfilippo Collaboratore Amm.vo esperto

Telefono 0922 407268 – 407145

FAX 0922 407119

PROT: n. 80744 del 14-05-2018

Spett.le Ditta

Oggetto: Indagine di mercato (Lampada a fessura e Tonometro poliambulatorio Ribera).

Questa Azienda intende procedere, previo esperimento di apposita procedura di scelta del contraente in base alla vigente normativa (RDO Tramite piattaforma MEPA) e previa verifica della copertura finanziaria, alla fornitura delle seguenti attrezzature sanitarie per l'ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Ribera, aventi le specifiche tecniche elaborate dal medico specialista del medesimo distretto di cui alla scheda tecnica pubblicata, in uno alla presente, sul sito web aziendale www.aspag.it:

- a) N. 1 Lampada a fessura;
- b) N. 1 Tonometro;

Premesso quanto sopra, si chiede a codesta Spett.le Ditta, se interessata, a trasmettere via pec forniture@pec.aspag.it apposito preventivo di spesa, articolato per come segue:

- Prospetto riepilogativo delle specifiche richieste con indicazione a fianco della presenza o meno della caratteristica richiesta con eventuale indicazione di soluzione alternativa equivalente o migliorativa;
- Indicazione del codice CND e repertorio dispositivi medici;
- prezzo di acquisto, e relativa installazione, dell'attrezzatura proposta; il prezzo dovrà essere comprensivo di garanzia del tipo full-risk (specificando la durata della garanzia);
- canone annuale di manutenzione full-risk dell'attrezzatura proposta (indicare luogo di partenza dei tecnici e tempo medio di intervento);
- dichiarazione se l'attrezzatura proposta è presente sul ME.PA./Consip indicando il relativo CPV.
- Prezzo di acquisto dell'eventuale materiale di consumo necessario a garantire il corretto funzionamento dell'attrezzatura, con indicazione se trattasi di materiale dedicato o reperibile sul libero mercato.

Data l'urgenza, si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il termine tassativo del **22.05.2018**.

La presente indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, al fine di consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa per come richiesto con la presente. A tal fine, si evidenzia che le ditte sono invitate, se ritenuto opportuno, ad inoltrare, in sede di trasmissione del preventivo di spesa, eventuali osservazioni in ordine alle specifiche tecniche del materiale sopra descritto, al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Provveditorato.

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dr.ssa Loredana Di Salvo

LAMPADA A FESSURA

Lampada a fessura con illuminazione a LED e con temperatura di colore elevata. Dotata di filtro giallo incorporato nel microscopio, filtro diffusore, joystick omnidirezionale. Dotata di reostato per la variazione dell'intensità luminosa della luce della fessura posto vicino al joystick. La lampada a fessura è dotata di tilting ed è corredata da un tavolo elettrico dedicato.

DATI TECNICI:

Microscopio:

- Tipo galileiano con oculari parzialmente convergenti
- Ingrandimenti a tamburo variabile su valori di 10x, 16x, 25x,
- Oculari 12,5x
- Scarto interpupillare da 48,5 a 80 mm
- Correzione da -5D a +5D ca.

Illuminazione:

- Lunghezza fessura: 0,2-12mm
- Larghezza fessura: 0-12mm (in continuo)
- Diaframmi apertura: 0,2-1-3-5-9-12mm (1-12mm con continuità)
- Filtri: blu cobalto, rosso privo, grigio, ad assorb. Termico, giallo, kit diffusore
- Rotazione fessura: $\pm 90^\circ$ (in continuo)
- Angolo di incidenza: 0° - 5° - 10° - 15° - 20°
- Distanza di lavoro occhio/prisma: 80mm
- Movimento base: 30mm(vert.); 110mm(X); 115mm(Y)
- Movimento con joystick: ± 7 mm
- Regolazione poggiamiento: 70mm

Illuminazione a luce LED

Controllo illuminazione continua tramite reostato posizionato di fianco al joystick



Manfredi


A.S.P. N. 1 - AGRIGENTO
DISTRETTO DI RIBERA
SERVIZIO AMB. OCULISTICA
Specialista
Dott. RAIMONDO PIPARO
Iscrizione Ordine Med. AG 3741
Codice Empm 300117077Q

TONOMETRO AD APPLANAZIONE MOD. F900

STRUMENTO ACCESSORIO DELLA LAMPADA A FESSURA CHE SERVE A MISURARE LA PRESSIONE OCULARE.

DATI TECNICI:

- FORZA DI MISURAZIONE:GENERATA DALLA FORZA DELLA MOLLA
- INSTALLAZIONE:MONTABILE MEDIANTE PIASTRINA APPOSITA SULLA LAMPADA A FESSURA
- INTERVALLO DI MISURAZIONE:0-80 MMHG
- TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO:DA 15 A 30 GRADI
- VARIAZIONE DI MISURAZIONE:<0,49 Mn
- PESO NETTO:0,48KG(SENZA ACCESSORI)
- ACCESSORI STANDARD PER TONOMETRO AD APPLANAZIONE(CONO DI PRESSIONE;LEVA DI CONTROLLO E TARATURA;CHIAVE A BRUGOLA 2MM;PIASTRINA DI MONTAGGIO;GRUPPO DI CONTROLLO TARATURA TONOMETRO)



A.S.P. N. 1 - AGRIGENTO
DISTRETTO DI RIBERA
SERVIZIO AMB. OCULISTICA
Specialista
Dott. RAIMONDO PIPARO
Iscrizione Ordine Med. AG 3741
Codice Empam 3001170770